



## T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 1212125



### Bestelldaten

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 375300 1212125 |
| GTIN          | 4020772080877  |
| Artikelklasse | 35A            |

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Standard Ausführung**, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Komplett**, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gewindelänge b        | 75 mm         |
| schmale Steinbreite a | 11,7 mm       |
| Steinbreite e         | 18 mm         |
| T-Nuten-Nennmaß       | 12 mm         |
| Höhe k                | 7 mm          |
| Gewinde G             | M12           |
| Länge L               | 125 mm        |
| Typ                   | 787           |
| Produktart            | Nutenschraube |

