

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen