

**Stativfuß, Typ: 0****Bestelldaten**

Bestellnummer	442140 0
GTIN	4045197367365
Artikelklasse	42D

**Beschreibung****Ausführung:**

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

**Passend für:**

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

**Technische Beschreibung**

Ausrichtung Anschlussgewinde	mittig
Höhe	55 mm
Breite	50 mm
Ausführung	Schaltmagnet
Haftkraft	800 N
Anschlussgewinde	M8

Länge	60 mm
Produktart	Magnetfuß

---

## Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Schalter für Magnetfuß Typ M	440762 M