



Richt-Keil „Herkules“, höchste Auflagehöhe: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	374900 125
GTIN	4020772072780
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion; Sphäroguss und Stahl vergütet. **Die geschliffenen Keilflächen erlauben feinfühlig und gleichmäßige Höhen-Verstellung** mit einer Genauigkeit von mehr als 1/10 mm. Die Höhenverstellung kann an der Rändelschraube oder mit einem Sechskant-Stiftschlüssel vorgenommen werden. Die Doppelwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.

Verwendung:

Besonders zum Arbeiten nach Anriss bei schweren Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive auswechselbarem Kugel-Aufsatz Nr. 375000.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch \varnothing 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

Technische Beschreibung

Tragkraft	100 kN
Grundfläche Länge	125 mm
kleinste Auflagehöhe	100 mm

Grundfläche Breite	115 mm
höchste Auflagehöhe	125 mm
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung	1,16 mm
Typ	6460
Produktart	Keil