



Stativfuß, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	442120 0
GTIN	7290005393020
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Ausrichtung Anschlussgewinde	mittig
Breite	50 mm
Haftkraft	800 N
Anschlussgewinde	M8
Länge	60 mm
Ausführung	Schaltmagnet
Höhe	55 mm

Produktart

Magnetfuß

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
Schalter für Magnetfuß Typ M	440762 M