

**Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375100 22
GTIN	4020772073084
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

Technische Beschreibung

Höhe H_1	20 mm
möglicher Abschliff x	9 mm
Nutenbreite a	22 mm
Höhe über Tischoberkante h_2	21,5 mm

Spannhub	3 mm
Höhe über Tischoberkante h_1	4,5 mm
Länge L	89 mm
Breite B	35 mm
Typ	6492
Produktart	Niederzugspanner