



Flachspanner, Nutenbreite a: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375115 18
GTIN	4020772374174
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, Flachspanner am Werkstück positionieren. Anschließend Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen sehr flacher Werkstücke, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten. Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Technische Beschreibung

Gewinde G	M16
Spannkraft F_2 vertikal	12,5 kN
Spannkraft F_1 horizontal	25 kN
Mindesthöhe h_1	19 mm
Maximalhöhe h_2	30 mm
Zwischenhöhe H_1	19 mm
Nutenbreite a	18 mm
Länge L	130 mm

Breite B	56 mm
Typ	6496
Produktart	Niederzugspanner