

PLANOLITH**Universal-Feinmesstisch Hartgestein, Tisch Länge: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	442534 150
GTIN	2050002047037
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Messfläche fein diamantgeläppt. Extrem starrer und massiver Aufbau. Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von höchster Güte und Härte.

Feinmesstisch mit Universal-Messstativ. 3-Punkt-Klemmung für hohe Steifigkeit.

Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung für Schaft-Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 Zoll und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.

Ebenheit $\leq 2 \mu\text{m}$.

Technische Beschreibung

Messfläche Breite	100 mm
Ausladung	120 mm
Säulen-Ø	16 mm
Gewicht	2,8 kg
Messfläche Länge	100 mm
Tisch Länge	150 mm

Tisch Breite	100 mm
Querarm-Ø	14 mm
Anschlussgewinde	M10
Messhöhe maximal	210 mm
Norm	DIN 876
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

Dienstleistungen

KalibrierungMesstisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------