



Flachspanner, Nutenbreite a: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375115 20
GTIN	4020772374181
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, Flachspanner am Werkstück positionieren. Anschließend Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen sehr flacher Werkstücke, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten. Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Technische Beschreibung

Maximalhöhe h_2	30 mm
Gewinde G	M16
Mindesthöhe h_1	19 mm
Spannkraft F_2 vertikal	12,5 kN
Nutenbreite a	20 mm
Spannkraft F_1 horizontal	25 kN
Zwischenhöhe H_1	19 mm
Länge L	130 mm

Breite B	56 mm
Typ	6496
Produktart	Niederzugspanner