



Stativfuß, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	442120 2
GTIN	7290005393051
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M10×1,25
Ausführung	Schaltmagnet
Höhe	55 mm
Ausrichtung Anschlussgewinde	mittig
Haftkraft	1300 N
Breite	50 mm
Länge	120 mm
Produktart	Magnetfuß

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
3-D-Gelenkarm Typ 600	442114 600
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 600	442110 600
Schalter für Magnetfuß Typ M	440762 M