

**Schraubbock mit Stahl-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	373500 200
GTIN	4020772072490
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Vergütungsstahl, lackiert.

Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung. Extra schwere Ausführung für große Werkstücke.

**Hinweis:**

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch  $\varnothing$  12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

**Technische Beschreibung**

kleinste Auflagehöhe	140 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite	20 - 40 mm
Unterteil- $\varnothing$	100 mm
Tragkraft	350 kN
höchste Auflagehöhe	200 mm
Kopf- $\varnothing$	80 mm

Typ	6400
Produktart	Schraubbock