

PLANOLITH**Universal-Feinmesstisch mit 3-D NOGA Gelenkarm, Tisch Länge×Breite:
400X250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Artikelklasse	46H

Beschreibung**Ausführung:**

Messfläche diamantgeläppt inklusive Prüfzertifikat. Massiver 3-D-Gelenkarm mit mechanischer Zentralklemmung. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Schnelle und einfache Positionierung. Universal-Messuhrenaufnahme.

Mit Feineinstellung, für Einspannschäfte Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 Zoll und Messgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.

Technische Beschreibung

Länge Gelenkarm L ₂	113 mm
Gewicht	17,5 kg
Länge Gelenkarm L ₁	133 mm
Anschlussgewinde	M8
Aktionsradius 3-D Gelenkarm	290 mm
Norm	DIN 876/1

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

Dienstleistungen

Kalibrierung Messtisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

Zubehör

3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240
3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM