

**Schwerer Schraubbock, höchste Auflagehöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	374400 300
GTIN	4020772072636
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Spindel aus Vergütungsstahl; Körper aus Vergütungsstahl lackiert.
- Spindel mit Trapezgewinde.

**Hinweis:**

Mit Zentrierloch  $\varnothing$  12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

**Technische Beschreibung**

Fußlänge	220 mm
Fußbreite	190 mm
Schlitzbreite	26 mm
kleinste Auflagehöhe	200 mm
Schlitzmitten-Abstand	150 mm
Tragkraft	80 kN
höchste Auflagehöhe	300 mm

Kopf-SW	65 mm
Typ	6435S
Produktart	Schraubbock