



## Flachspanner, Nutenbreite a: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375115 22
GTIN	4020772374198
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Niedrige Bauweise, Flachspanner am Werkstück positionieren. Anschließend Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt.

#### Verwendung:

**Zum seitlichen Spannen sehr flacher Werkstücke**, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten. Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit.

#### Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

### Technische Beschreibung

Zwischenhöhe $H_1$	22 mm
Mindesthöhe $h_1$	22 mm
Spannkraft $F_2$ vertikal	18 kN
Gewinde G	M20
Spannkraft $F_1$ horizontal	36 kN
Maximalhöhe $h_2$	36 mm
Nutenbreite a	22 mm
Länge L	152 mm

Breite B	62 mm
Typ	6496
Produktart	Niederzugspanner