

**PLANOLITH****Universal-Feinmesstisch mit 3-D NOGA Gelenkarm, Tisch Länge×Breite:  
400X400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Artikelklasse	46H

**Beschreibung****Ausführung:**

Messfläche diamantgeläppt inklusive Prüfzertifikat. Massiver 3-D-Gelenkarm mit mechanischer Zentralklemmung. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Schnelle und einfache Positionierung. Universal-Messuhrenaufnahme.

Mit Feineinstellung, für Einspannschäfte Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 Zoll und Messgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	28 kg
Aktionsradius 3-D Gelenkarm	600 mm
Länge Gelenkarm L <sub>2</sub>	223 mm
Anschlussgewinde	M10×1,25
Länge Gelenkarm L <sub>1</sub>	287 mm
Norm	DIN 876/1

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messtisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

## Zubehör

3-D-Gelenkarm Typ 600	442110 600
3-D-Gelenkarm Typ 600	442114 600
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM