



Stativfuß, Typ: F



Bestelldaten

Bestellnummer	442120 F
GTIN	7290005398223
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Unterschiedliche Innengewinde zur Aufnahme verschiedener Gelenkarme.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Haftkraft	1000 N
Ausrichtung Anschlussgewinde	divers
Höhe	55 mm
Ausführung	Fleximagnet
Anschlussgewinde	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Breite	50 mm

Länge	75 mm
Produktart	Magnetfuß

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
3-D-Gelenkarm Typ 600	442110 600
3-D-Gelenkarm Typ 600	442114 600
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240