



Stativfuß, Typ: V



Bestelldaten

Bestellnummer	442120 V
GTIN	7290003243327
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Vakuumschale für Haftung auf allen ebenen und porenfreien Oberflächen.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Ausrichtung Anschlussgewinde	seitlich
Höhe	26 mm
Anschlussgewinde	M8
Ausführung	Vakuumschale
Länge	100 mm
Haftkraft	350 N
Breite	100 mm
Produktart	Magnetfuß

Zubehör

3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1