



Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 33X315 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	371800 33X315
GTIN	4020772071134
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Höhe H: 100 mm

Höhe H₂: 50 mm

Breite: 80 mm

für Spannschrauben: M30

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M30
ganze Länge	315 mm
Schlitzbreite	33 mm
Breite	80 mm
Höhe H	100 mm
Höhe H ₂	50 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktart	Spanneisen

