



Flachspanner, Nutenbreite a: 28mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375115 28
GTIN	4020772374211
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, Flachspanner am Werkstück positionieren. Anschließend Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen sehr flacher Werkstücke, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten. Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Technische Beschreibung

Spannkraft F_2 vertikal	18 kN
Spannkraft F_1 horizontal	36 kN
Nutenbreite a	28 mm
Maximalhöhe h_2	36 mm
Mindesthöhe h_1	22 mm
Zwischenhöhe H_1	22 mm
Gewinde G	M20
Länge L	152 mm

Breite B	62 mm
Typ	6496
Produktart	Niederzugspanner