

**Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418702 300
GTIN	4059192003456
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern.

Modernes, energieeffizientes Messsystem. Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr. 418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.

Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 300 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	8,5 mm
Querschnitt Messschiene	16x4 mm
Kalibrierung	A1
Brückenlänge	150 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle

Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Messeinsatz für Abstandsmessung Ø 4 mm	418630
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Sender Typ S4E	498966 S4E
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Zusatzbrücke 300 mm	418610