

Mitutoyo**Präzisions-Höhenanreißgerät, Anreißhöhe: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443500 200
GTIN	4946368091303
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche, **Maßstab gehärtet und geschliffen.**
Alle Ableseteile sind blendfrei verchromt. Scharfe, tiefschwarze Skalierung. Mit Feineinstellung. Leicht erhöhte Maßstabkanten verhindern, dass der Schieber die Skalierung verletzt. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Die Anreißnadel ist **hartmetallbestückt.**

Technische Beschreibung

Messsäulen-Querschnitt	20×6 mm
Anreißhöhe	200 mm
Fußfläche Breite	65 mm
Fußfläche Länge	100 mm
Kalibrierung	E1
Nonius	1/50 mm

Fehlergrenze	0,03 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024640 300

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 200 mm	443510 200
---	------------