

**Tiefenmessschieber, Messbereich: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418000 800
GTIN	4045197203618
Artikelklasse	41Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 500 in einer Box.

**Technische Beschreibung**

Messansatz b	13 mm
Messansatz a	10 mm
Teilung	1/20 mm
Messbereich	0 - 800 mm
Noniuslänge	39 mm
Brückenlänge	250 mm
Querschnitt Messschiene	20×5 mm
Verpackung	stabile Box
Messabweichung E MPE	±0,12 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000