

**Tiefenmessschieber, Messbereich: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418000 1000
GTIN	4045197203625
Artikelklasse	41Z

Beschreibung**Ausführung:**

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 500 in einer Box.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 1000 mm
Messansatz a	10 mm
Noniuslänge	39 mm
Querschnitt Messschiene	20×5 mm
Messansatz b	13 mm
Brückenlänge	250 mm
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Messabweichung E MPE	±0,15 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000