

**Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 500mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 418702 500 |
| GTIN | 4059192003463 |
| Artikelklasse | 43A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern.

Modernes, energieeffizientes Messsystem. Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr. 418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.

Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Messbereich | 0 - 500 mm |
| Brückenlänge | 150 mm |
| Kalibrierung | A1 |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 8,5 mm |
| Querschnitt Messschiene | 16×4 mm |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle |

| | |
|--|----------------------------|
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Ablesung umschaltbar | 0,0005 Zoll |
| Ablesung umschaltbar | 0,01 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Messabweichung E MPE | ±0,05 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System |
| Messtechnik | digital |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Tiefenmessschieber |

Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm | 021010 500 |
| KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm | 021000 500 |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Sender Typ S4E | 498966 S4E |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2 | 498940 R2 |

| | |
|--|-----------|
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2 | 498940 D2 |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498965 |
| Messeinsatz für Abstandsmessung Ø 4 mm | 418630 |
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975 |
| Zusatzbrücke 300 mm | 418610 |