

**Mitutoyo****Präzisions-Höhenanreißgerät, Anreißhöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443500 300
GTIN	4946368096223
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche, **Maßstab gehärtet und geschliffen.** Alle Ableseteile sind blendfrei verchromt. Scharfe, tiefschwarze Skalierung. Mit Feineinstellung. Leicht erhöhte Maßstabkanten verhindern, dass der Schieber die Skalierung verletzt. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Die Anreißnadel ist **hartmetallbestückt.** Mit verstellbarer Messschiene.

**Technische Beschreibung**

Anreißhöhe	300 mm
Messsäulen-Querschnitt	28×9 mm
Kalibrierung	E1
Fußfläche Länge	135 mm
Fußfläche Breite	91 mm
Nonius	1/50 mm

Fehlergrenze	0,04 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

### Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024640 300

### Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443510 300
---------------------------------------------------------------	------------