



Universal-Messtisch, Tisch Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	442940 200
GTIN	4030234000121
Artikelklasse	46K

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gusssockel; rechteckiger Messtisch. Messtisch-Oberfläche gehärtet und feinst geschliffen mit eingearbeiteten Staubnuten. Kräftige, gehärtete bzw. hartverchromte Mittelsäule mit Steilgewinde und Einstellmutter. Gehärteter bzw. hartverchromter, horizontal verstellbarer Querarm für Messuhren oder Feinzeiger. Messuhraufnahme \varnothing 8 mm auswechselbar (10 h7 auf Anfrage).

Ebenheit $\leq 16 \mu\text{m}$.

Technische Beschreibung

Tisch Breite	170 mm
Gewicht	23 kg
Säulen- \varnothing	35 mm
Querarm- \varnothing	22 mm
Messhöhe maximal	175 mm
Tisch Länge	215 mm

Ausladung	180 mm
Norm	Werksnorm
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

Dienstleistungen

KalibrierungMesstisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------