

Garant**Kleinmesstisch mit Messuhr analog, Typ: 78****Bestelldaten**

Bestellnummer	442901 78
GTIN	4045197529015
Artikelklasse	41D

Beschreibung**Ausführung:**

Set bestehend aus Kleinmesstisch und Messuhr und 1/1000-Ablesung. Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule, Messtischplatte mit 2 Staubnuten. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläppt. Sehr großer Messbereich, stabile Messuhraufnahme Ø 8 mm aus einem Stück mit **Parallel-Feineinstellung (4 mm Verstellweg). Ebenheit ≤ 2 µm.**

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich. Sehr präzise Ausführung. Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert. Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich. Hochwertiger Stoßschutz für besonders lange Lebensdauer.

Lieferumfang:

1 GARANT Kleinmesstisch Nr. 442900 78, 1 GARANT Messuhr Nr. 433090 1/58.

Technische Beschreibung

Tisch Länge	78 mm
Gesamthöhe	265 mm
Tisch Breite	78 mm
Gewicht	4 kg
Messhöhe maximal	150 mm

Säulen-Ø	22 mm
Ausladung	62 mm
Ablesung	0,001 mm
Skalenwert	0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,2 mm
Gesamtabweichungsspanne f_{ges}	7 µm
Norm	Werksnorm
Kalibrierung	C2
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messtisch

Zubehör

Kleinmesstisch Tisch Länge 78 mm	442900 78
Feinmessuhrstoßgeschützt Messbereich / Gehäuse-Ø 1/58 mm	433090 1/58