



Tiefenmessschieber, Messbereich: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418300 150
GTIN	4045197203632
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mattverchromt. Nonius verstellbar. Kontrastreiche Skalierung.

Mess- und Auflageflächen fein geläppt. Durch Zusatzbrücken (Nr.418744) sind auch größere Brückenlängen zu erreichen.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücken Nr. 418744 (180 – 320 mm).

Technische Beschreibung

Noniuslänge	39 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Teilung	1/20 mm
Brückenlänge	100 mm
Querschnitt Messschiene	11×4 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320