



Tiefenmessschieber, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418300 300
GTIN	4045197203656
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mattverchromt. Nonius verstellbar. Kontrastreiche Skalierung.

Mess- und Auflageflächen fein geläppt. Durch Zusatzbrücken (Nr.418744) sind auch größere Brückenlängen zu erreichen.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücken Nr. 418744 (180 – 320 mm).

Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	11×4 mm
Noniuslänge	39 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Teilung	1/20 mm
Brückenlänge	100 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Kalibrierung	A1
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180