



Haken-Tiefenmessschieber, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418500 200
GTIN	4045197203694
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius mattverchromt. Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Abgewinkelte schlanke Messschiene mit Teilung auf beiden Seiten. Durch Umstecken der Messschiene **auch als Normal-Tiefenmessschieber zu verwenden**. Messflächen feinst geschliffen.

Lieferumfang:

Gr. 500L in einer Box.

Technische Beschreibung

Noniuslänge	39 mm
Querschnitt Messschiene	8×3 mm
Hakenmaß b	5 mm
Brückenlänge	100 mm
Hakenmaß a	20 mm
Teilung	1/20 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A2
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021230 200
KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021220 200