



Kleinmesstisch, Typ: 68



Bestelldaten

Bestellnummer	442930 68
GTIN	4030234000015
Artikelklasse	46K

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläpft. Messuhraufnahme \varnothing 8 mm.

Tischfläche mit Staubnuten. Stabile Ausführung ohne Feineinstellung.

Ebenheit $\leq 5 \mu\text{m}$.

Technische Beschreibung

Tisch Breite	60 mm
Gesamthöhe	200 mm
Säulen- \varnothing	22 mm
Querarm- \varnothing	18 mm
Messhöhe maximal	100 mm
Ausladung	90 mm
Tisch Länge	68 mm

Gewicht	3,5 kg
Norm	DIN 876/0
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

Dienstleistungen

KalibrierungMesstisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------