



Doppelhaken-Tiefenmessschieber, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418520 200
GTIN	4045197203731
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen.

Verwendung:

Universell für Tiefenmessungen, Abstände, Aussparungen und Einstiche – besonders auch in Bohrungen. Bitte Maß a beachten.

Technische Beschreibung

Brückenlänge	100 mm
Teilung	1/20 mm
Noniuslänge	39 mm
Querschnitt Messschiene	10×3 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Hakenmaß a	23 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A2
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021220 200
DAkS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021230 200