



Kleinmesstisch, Typ: 115



Bestelldaten

Bestellnummer	442930 115
GTIN	4030234000374
Artikelklasse	46K

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläpft. Messuhraufnahme \varnothing 8 mm.

Tischfläche mit Staubnuten. Stabile Ausführung ohne Feineinstellung.

Ebenheit $\leq 5 \mu\text{m}$.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe	284 mm
Ausladung	135 mm
Gewicht	7,1 kg
Tisch Breite	98 mm
Messhöhe maximal	150 mm
Tisch Länge	115 mm
Säulen- \varnothing	28 mm

Querarm-Ø	20 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

Dienstleistungen

KalibrierungMesstisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------