



## Kleinmesstisch, Typ: 80



### Bestelldaten

Bestellnummer	442934 80
GTIN	4045197551269
Artikelklasse	42D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläpft. Messuhraufnahme Ø 8 mm.

Tischfläche mit Staubnuten. Stabile Ausführung ohne Feineinstellung.

**Ebenheit ≤ 5 µm.**

### Technische Beschreibung

Ausladung	60 mm
Tisch Breite	80 mm
Gewicht	2,5 kg
Messhöhe maximal	110 mm
Säulen-Ø	24,4 mm
Tisch Länge	80 mm
Gesamthöhe	210 mm

Norm	DIN 876/0
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

### Dienstleistungen

KalibrierungMesstisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------