

**Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418702 150
GTIN	4059192003449
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern.

Modernes, energieeffizientes Messsystem. Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr. 418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.

Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	16x4 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Brückenlänge	100 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	8,5 mm
Kalibrierung	A1
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle

Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Sender Typ S4E	498966 S4E
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Messeinsatz für Abstandsmessung Ø 4 mm	418630

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Zusatzbrücke 300 mm	418610
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965