

**Mitutoyo****Digitaler Tiefenmessschieber mit Datenausgang, Messbereich: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418710 1000
GTIN	4946368377094
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbares Display angezeigt. Messflächen sind feinstgeläppt.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Zusatzbrücken Nr. 418744.

Datenkabel Nr. 497080 und 497100.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 1000 mm
Querschnitt Messschiene	20×6 mm
Kalibrierung	A1
Brückenlänge	250 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Messabweichung E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Produktart	Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000

## Zubehör

Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S1	498966 S1

Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497085 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975