



Höhenanreißgerät mit Lupe, Anreißhöhe: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443805 300
GTIN	4045197204714
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Fuß mit geläppter Standfläche. Ablesung 0,02 mm mit Feineinstellung. Anreißnadel ist **hartmetallbestückt**. Mit verstellbarer Messschiene, Lupe und Feststellschraube.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	E1
Fußfläche Breite	90 mm
Anreißhöhe	300 mm
Fußfläche Länge	135 mm
Messsäulen-Querschnitt	28×9 mm
Nonius	1/50 mm
Fehlergrenze	0,06 mm
Norm	Werksnorm

Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024640 300
Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Typ R	443816 R
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Typ E	443816 E