



## Digitaler Universal-Tiefenmessschieber, Messbereich: 800mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 418770 800    |
| GTIN          | 2050001670892 |
| Artikelklasse | 46P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Flexibler Universal-Tiefenmessschieber mit auswechselbaren Messeinsätzen. Zum Messen von Einstichen, Nuten, Aussparungen, Absätzen etc. Messflächen feinstgeläpft.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Tiefenmessschieber, Doppelhaken-Messeinsatz Nr. 418772 Gr. A, 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

Messeinsätze Nr. 418772.

Messbrücke Nr. 418774.

### Technische Beschreibung

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Querschnitt Messschiene | 12x4 mm              |
| Messbereich             | 0 - 800 mm           |
| Brückenlänge            | 150 mm               |
| Schnittstelle           | RS232C-Schnittstelle |
| Schnittstelle           | USB-Schnittstelle    |
| Ablesung umschaltbar    | 0,0005 Zoll          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ablesung umschaltbar                     | 0,01 mm            |
| Fehlergrenze                             | 0,04 mm            |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                  |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032      |
| IP-Schutzart                             | IP 67              |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben  |
| Norm                                     | Werksnorm          |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch          |
| Messtechnik                              | digital            |
| Werkstoff                                | Edelstahl, INOX    |
| alle Teile                               | gehärtet           |
| Verpackung                               | stabile Box        |
| Produktart                               | Tiefenmessschieber |

## Dienstleistungen

|   |             |
|---|-------------|
| KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm      | 021220 1000 |
| DAkS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm | 021230 1000 |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Messbrücke für Tiefenmessschieber Nr. 418770<br>Brückenlänge 600 mm | 418774 600  |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ                              | 498965      |
| Anschlusskabel Duplex Typ 2   | 498950 2    |
| Messbrücke für Tiefenmessschieber Nr. 418770<br>Brückenlänge 500 mm | 418774 500  |
| Messeinsatz für Tiefenmessschieber Nr. 418770 Typ A                 | 418772 A    |
| Anschlusskabel Duplex Typ USB2                                      | 498950 USB2 |
| Messeinsatz für Tiefenmessschieber Nr. 418770 Typ D                 | 418772 D    |

|   |               |
|---|---------------|
| Messeinsatz für Tiefenmessschieber Nr. 418770 Typ C                 | 418772 C      |
| Messeinsatz für Tiefenmessschieber Nr. 418770 Typ B                 | 418772 B      |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032                      | 081560 CR2032 |
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ                        | 498975        |
| Messbrücke für Tiefenmessschieber Nr. 418770<br>Brückenlänge 400 mm | 418774 400    |