

**T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 121280****Bestelldaten**

Bestellnummer	375305 121280
GTIN	4020772080426
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Standard Ausführung**, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Lieferumfang:**

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

**Sonderzubehör:**

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

**Hinweis:**

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

**Technische Beschreibung**

Steinbreite e	18 mm
Höhe k	7 mm
schmale Steinbreite a	11,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Gewindelänge b	55 mm
Gewinde G	M12
Länge L	80 mm
Typ	787

Produktart

Nutenschraube