



T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 2020315



Bestelldaten

Bestellnummer	375300 2020315
GTIN	4020772084332
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	19,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	20 mm
Gewindelänge b	190 mm
Höhe k	12 mm
Steinbreite e	32 mm
Gewinde G	M20
Länge L	315 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

