



## T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 222080



### Bestelldaten

Bestellnummer	375300 222080
GTIN	4020772081058
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Standard Ausführung**, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Komplett**, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	21,7 mm
Steinbreite e	35 mm
Höhe k	14 mm
T-Nuten-Nennmaß	22 mm
Gewindelänge b	55 mm
Gewinde G	M20
Länge L	80 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

