

**Mitutoyo****Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Signal-Taster, Anreißhöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	445222 300
GTIN	2050001062291
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Batteriebetrieb mit sehr geringem Stromverbrauch.**

**Haltewert-Knopf** – Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. Alle wichtigen Teile sind gehärtet. Große Stabilität durch zwei parallel nebeneinander stehende, gehärtete Messsäulen mit eingefrästen Zahnflächen in der Innenseite (Gr.1000 mit 3 Messsäulen).

**2 Presetwerte** ermöglichen das Abspeichern von Referenzen (z. B. Hartgesteinsplatte und Werkstück).

**Anreißnadel hartmetallbestückt.** Kräftiger Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche. An der Rückseite des Anzeigegehäuses befindet sich eine Kurbel zur Schnellverstellung und ein Rändelrad zur Feinverstellung.

Zusätzlich **mit Signaltaster.** Besonders gut geeignet für Absolut-Messungen, Vergleichsmessungen und Messen von Kettenmaßen.

**Verwendung:**

Beim Berühren der Messfläche gibt der Taster ein akustisches Signal. Der Messwert wird auch bei Weiterbewegung (2 mm Freihub) festgehalten, leichte Handhabung. **Der Tastkopf-Ø wird automatisch berücksichtigt.**

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Abdeckhaube, 1 HM-Reißnadel Nr. 445230, 1 Signaltaster.

**Sonderzubehör:**

Vierkanthalter Nr.445180 zur Aufnahme von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, Zentrierlehre Nr.445250, Winkelmesser Nr.453500, Halter Nr.453520 und Datenkabel Nr.497080.

## Technische Beschreibung

Anreißhöhe	300 mm
Fußfläche Breite	91 mm
Fußfläche Länge	135 mm
Fehlergrenze	0,02 mm
Ablesung	0,005 mm
Batterielebensdauer ca.	3500 h
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024640 300
Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300

## Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
--	--------

Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 300 mm	453500 300
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt	445230
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 500 mm	453500 500
Sender Typ S1	498966 S1
Vierkant-Halter	445180
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 150 mm	453500 150
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2