



Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	445135 300
GTIN	6923903400118
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche LCD-Anzeige für einfaches, fehlerfreies Ablesen (Ziffernhöhe 10 mm). Schnell- und Feinverstellung über exakt bedienbares Handrad. Robuste, stabile Ausführung mit solider Basis und ergonomisch geformtem Griff für ein müheloses Handling. Zero / ABS zum Nullen an jeder beliebigen Position (z. B. Vergleichsmessungen) oder Rückkehr zum Absolute-Maßstab.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443510 Gr. 300 (passend für beide Größen).

Sonderzubehör:

Halter Nr. 445180, Datenkabel Nr. 497080.

Technische Beschreibung

Fußfläche Länge	160 mm
Messsäulen-Querschnitt	35×15 mm
Fußfläche Breite	122 mm

Datenblatt

Gewicht	4,6 kg
Anreißhöhe	300 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Ablesung	0,01 mm
Batterielebensdauer ca.	2000 h
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/445135-300>