



T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 1614125



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 375300 1614125 |
| GTIN | 4020772084455 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------|
| Höhe k | 9 mm |
| Steinbreite e | 25 mm |
| Gewindelänge b | 75 mm |
| schmale Steinbreite a | 15,7 mm |
| T-Nuten-Nennmaß | 16 mm |
| Gewinde G | M14 |
| Länge L | 125 mm |
| Typ | 787 |
| Produktart | Nutenschraube |

