



Höhenanreißgerät mit Lupe, Anreißhöhe: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443805 600
GTIN	4045197326843
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Fuß mit geläppter Standfläche. Ablesung 0,02 mm mit Feineinstellung. Anreißnadel ist **hartmetallbestückt**. Mit verstellbarer Messschiene, Lupe und Feststellschraube.

Technische Beschreibung

Fußfläche Länge	175 mm
Messsäulen-Querschnitt	35×12 mm
Fußfläche Breite	120 mm
Kalibrierung	E1
Anreißhöhe	600 mm
Nonius	1/50 mm
Fehlergrenze	0,06 mm
Norm	Werksnorm

Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024640 1000

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Typ E	443816 E
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Typ R	443816 R