

**Mitutoyo****Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	445152 300
GTIN	4946368583327
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Batteriebetrieb mit sehr geringem Stromverbrauch.**

**Haltewert-Knopf** – Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. Alle wichtigen Teile sind gehärtet. Große Stabilität durch zwei parallel nebeneinander stehende, gehärtete Messsäulen mit eingefrästen Zahnflächen in der Innenseite (Gr.1000 mit 3 Messsäulen).

**2 Presetwerte** ermöglichen das Abspeichern von Referenzen (z. B. Hartgesteinsplatte und Werkstück).

**Anreißnadel hartmetallbestückt.** Kräftiger Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche. An der Rückseite des Anzeigegehäuses befindet sich eine Kurbel zur Schnellverstellung und ein Rändelrad zur Feinverstellung.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Abdeckhaube, 1 HM-Reißnadel Nr. 443510.

**Sonderzubehör:**

Vierkanthalter Nr.445180 zur Aufnahme von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, ZentrierlehreNr.445250, WinkelmesserNr.453500, HalterNr.453520 und DatenkabelNr.497080.

**Technische Beschreibung**

Fußfläche Länge	135 mm
Fußfläche Breite	91 mm
Anreißhöhe	300 mm
Fehlergrenze	0,02 mm
Ablesung	0,005 mm
Batterielebensdauer ca.	3500 h
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

## Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024640 300

## Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443510 300

Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 500 mm	453500 500
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 300 mm	453500 300
Vierkant-Halter	445180
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 150 mm	453500 150
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 200 mm	443510 200
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2