



Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443850 300
GTIN	4045197204745
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Feinverstellung. Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche.

Gut lesbare LCD-Anzeige. Reißnadel hartmetallbestückt.

Funktion:

Nullstellung in jeder Position.

Haltewert Funktion (HOLD).

ABS / INC / TOL und SET.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443851.

Technische Beschreibung

Fußfläche Breite	90 mm
Fußfläche Länge	135 mm
Anreißhöhe	300 mm
Gewicht	2,1 kg

Messsäulen-Querschnitt	23×6,1 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300
DAkS-Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024640 300

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443851 300
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 600 mm	443851 600
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357