

Mitutoyo**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	445152 600
GTIN	4946368583334
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Batteriebetrieb mit sehr geringem Stromverbrauch.

Haltewert-Knopf – Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. Alle wichtigen Teile sind gehärtet. Große Stabilität durch zwei parallel nebeneinander stehende, gehärtete Messsäulen mit eingefrästen Zahnflächen in der Innenseite (Gr.1000 mit 3 Messsäulen).

2 Presetwerte ermöglichen das Abspeichern von Referenzen (z. B. Hartgesteinsplatte und Werkstück).

Anreißnadel hartmetallbestückt. Kräftiger Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche. An der Rückseite des Anzeigegehäuses befindet sich eine Kurbel zur Schnellverstellung und ein Rändelrad zur Feinverstellung.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Abdeckhaube, 1 HM-Reißnadel Nr. 443510.

Sonderzubehör:

Vierkanthalter Nr.445180 zur Aufnahme von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, Zentrierlehre Nr.445250, Winkelmesser Nr.453500, Halter Nr.453520 und Datenkabel Nr.497080.

Technische Beschreibung

Fußfläche Länge	180 mm
Fußfläche Breite	120 mm
Anreißhöhe	600 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Ablesung	0,005 mm
Batterielebensdauer ca.	3500 h
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Zubehör

Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 500 mm	453500 500
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 200 mm	443510 200
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975

Vierkant-Halter	445180
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 300 mm	453500 300
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S1	498966 S1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443510 300
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 150 mm	453500 150
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2