

**HOLEX****Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443850 600
GTIN	4045197204752
Artikelklasse	42D

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Feinverstellung. Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche.

Gut lesbare LCD-Anzeige. Reißnadel hartmetallbestückt.

**Funktion:**

Nullstellung in jeder Position.

Haltewert Funktion (HOLD).

ABS / INC / TOL und SET.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443851.

**Technische Beschreibung**

Anreißhöhe	600 mm
Fußfläche Breite	120 mm
Messsäulen-Querschnitt	30,9×10,7 mm
Fußfläche Länge	180 mm

Gewicht	3,4 kg
Fehlergrenze	0,07 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

## Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
--	-------------

## Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443851 300
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 600 mm	443851 600
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357