

**T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 1412100****Bestelldaten**

Bestellnummer	375300 1412100
GTIN	4020772082970
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Standard Ausführung**, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Lieferumfang:**

**Komplett**, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.

**Hinweis:**

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

**Technische Beschreibung**

Höhe k	8 mm
Gewindelänge b	65 mm
T-Nuten-Nennmaß	14 mm
schmale Steinbreite a	13,7 mm
Steinbreite e	22 mm
Gewinde G	M12
Länge L	100 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

